

**HOLEX****ER-spännhylsa, ER 32, nom. spann-Ø d: 1/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309000 1/4
GTIN	4062406104054
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

**OBS!:**

Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner via eShop.

Hylsans **kollapsabilitet** är **alltid upp till 1 mm på diametern**, t.ex. Ø 10–9 mm, **utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm)**.

**Teknisk beskrivning**

fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	470 E
Utvändig-Ø D	33 mm
totallängd L	40 mm
Produktslag	Spännhylsa

