

**HOLEX****ER-spännhylsa för gängtappar, ER11, nom. spänn-Ø d: 4,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309399 4,5
GTIN	4062406104467
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.  
Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).

**Passar till:**

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

**OBS!:**

**HOLEX® ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar.** med tätning.

**Teknisk beskrivning**

fäste	ER11
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4031 E
Utvändig-Ø D	11,3 mm
totalängd L	18 mm

Produktlag

Spännhylsa