

HOLEX**ER-spännhylsa för gängtappar, ER11, nom. spänn-Ø d: 2,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309399 2,8
GTIN	4062406104436
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

OBS!:

HOLEX® ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar. Utan tätning.

Teknisk beskrivning

fäste	ER11
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4031 E
Utvändig-Ø D	11,3 mm
totalängd L	18 mm

Produktslag

Spännhylsa