

Platt magnet med hål, Neodym, Ø: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	085932 40
GTIN	5012095608516
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

Teknisk beskrivning

höjd	8 mm
Ø	40 mm
hål-Ø	5,5 mm
nominell vidhäftningskraft	500 N
maximal temperaturbeständighet	80 °C
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

