

**Dragspännare rund, DIN 6341, 355 E, spänn-Ø: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329705 11
GTIN	4062406104597
Artikelklass	32B

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
Sågtandad gänga

Norm:

DIN 6341

Noggrannhet:

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

OBS!:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Teknisk beskrivning

totallängd L	123 mm
vinkel α	17,5 grad
F	20 mm
K	28 mm
sågtandgänga G	S20×2 mm
Norm	DIN 6341
Typ	355 E
Produktslag	Spännhylsa

