

Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning, Neodym, Ø: 88mm



Beställningsdata

Ordernummer	085927 88
GTIN	5012095608448
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
- Gummering ökar hållkrafterna i sidled.
- Magnetkärna av neodym.

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	420 N
Gänga	M8 mm
Material yta	gummerade
Gänghylsa	ja
höjd med gänga	17 mm
höjd	8,5 mm
Ø	88 mm

Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet