

**Dragspännare rund, DIN 6341, 386 E, spänn-Ø: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329755 7
GTIN	4062406104719
Artikelklass	32B

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Trapetsgänga

**Norm:**

**DIN 6341**

**Noggrannhet:**

**Rundgångstoleranser:** D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

**OBS!:**

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

trapetsgänga G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
K	45 mm
vinkel $\alpha$	20 grad
totallängd L	115 mm
Norm	DIN 6341
Typ	386 E
Produktslag	Spännhylsa

