

**Dragspännare rund, DIN 6341, 386 E, spänn-Ø: 6mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329755 6      |
| GTIN         | 4062406104702 |
| Artikelklass | 32B           |

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Trapetsgänga

**Norm:**

**DIN 6341**

**Noggrannhet:**

**Rundgångstoleranser:** D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

**OBS!:**

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| K               | 45 mm       |
| trapetsgänga G  | Tr32×1,5 mm |
| F               | 32 mm       |
| vinkel $\alpha$ | 20 grad     |
| totallängd L    | 115 mm      |
| Norm            | DIN 6341    |
| Typ             | 386 E       |
| Produktslag     | Spännhylsa  |

