

**Dragspännare rund, DIN 6341, 386 E, spänn-Ø: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329755 24
GTIN	4062406104887
Artikelklass	32B

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
Trapetsgänga

Norm:

DIN 6341

Noggrannhet:

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

OBS!:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Teknisk beskrivning

trapetsgänga G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
vinkel α	20 grad
totallängd L	115 mm
K	45 mm
Norm	DIN 6341
Typ	386 E
Produktslag	Spännhylsa

