

HOLEX**Kompaktskiva D × B × H (mm), 125×6×22, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	566996 280
GTIN	4045197719997
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Kompaktrondeller av pressat slipnylon för kall slipning utan anlöpning.

Användningsdata:

För **slipning, rengöring och finisharbeten** av kälsvetsar, svetspunkter och svåråtkomliga ställen med vinkelslipmaskiner (Ø 125 mm) eller kälsvetsslipmaskiner (Ø 150 mm).

På vinkelslipmaskiner utan andra tillbehör.

OBS!:

Slipnylon-kompaktskivor för yt slipning hittar du under nr 566991. Avgradnings- och finishingrondeller för bänkslipmaskiner hittar du under nr 568725, nr 568731 och nr 568741.

Teknisk beskrivning

Hårdhetsgrad	mjuk
Utförande	3S fine
finhetsgrad	fin
Motsvarande kornstorlek	280
Skiv-Ø D	125 mm

Hål-Ø H	22 mm
Skivbredd D	6 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	125×6×22
maximal periferihastighet	60 m/s
maximalt varvtal:	10000 min ⁻¹
Produktslag	Kompaktskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		