

Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning, Neodym, Ø: 43mm



Beställningsdata

Ordernummer	085927 43
GTIN	5012095608400
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
- Gummering ökar hållkrafterna i sidled.
- Magnetkärna av neodym.

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

höjd	6 mm
nominell vidhäftningskraft	85 N
Gänga	M4 mm
Gänghylsa	ja
Material yta	gummerade
höjd med gänga	10,5 mm
Ø	43 mm

Material magnetkärna	Neodym
Produktlag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M4	085921 M4
--	-----------