

Platt magnet med hål, Neodym, Ø: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	085932 25
GTIN	5012095608493
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	80 °C
nominell vidhäftningskraft	160 N
Ø	25 mm
hål-Ø	4,5 mm
höjd	7 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

