

**Garant****Verktøjshållare för vändskärsb. Form ADB, SK 40, för skaftdiameter D1:  
32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301285 32
GTIN	4062406104962
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
- Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
- Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

**Användningsdata:**

**För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.**

**Passar till:**

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reservskruvar nr 309907 – 309908.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	75 mm
Utvändig-Ø D	52 mm
för skaftdiameter D <sub>1</sub>	32 mm
fäste	SK 40

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Fullhålsborrhållare

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40

Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 32	309700 32
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40