

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 12/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273757 12/1,5
GTIN	4045197720160
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

**Teknisk beskrivning**

Skruvar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stickdjup $t_{\max}$	10,5 mm
Huvudängd $L_1$	28,5 mm
Funktionsbredd $L_4$	12 mm
Spårbredd w	1,5 mm
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	12 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Kläm-skruv Typ 4

279815 4

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500