

Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning, Neodym, Ø: 66mm



Beställningsdata

Ordernummer	085927 66
GTIN	5012095608424
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
- Gummering ökar hållkrafterna i sidled.
- Magnetkärna av neodym.

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

Ø	66 mm
höjd med gänga	15 mm
Material yta	gummerade
Gänghylsa	ja
höjd	8,5 mm
Gänga	M5 mm
nominell vidhäftningskraft	180 N

Material magnetkärna	Neodym
Produktlag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M5	085921 M5
--	-----------