

## Platt magnet med hål, Neodym, Ø: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085932 32
GTIN	5012095608509
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

### Teknisk beskrivning

Ø	32 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
nominell vidhäftningskraft	310 N
höjd	7 mm
hål-Ø	5,5 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

