

Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbult, Neodym, Ø: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	085926 22
GTIN	5012095608370
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- **Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.**
- **Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.**
- **Gummering ökar hållkrafterna i sidled.**
- **Magnetkärna av neodym.**

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

Teknisk beskrivning

höjd	6 mm
nominell vidhäftningskraft	50 N
Gänga	M4 mm
höjd med gänga	12,5 mm
Material yta	gummerade
Ø	22 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

