

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 16/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273757 16/1,5
GTIN	4045197720177
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	1,5 mm
Funktionsbredd L_4	16 mm
Huvudängd L_1	30 mm
Skrubar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stickdjup t_{\max}	10,5 mm
totallängd L	100 mm
Skaftbredd b	16 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 4

279815 4

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500