

**Garant****Verktvghållare för vändskärsb. Form ADB, SK 50, för skaftdiameter D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301287 32
GTIN	4062406105006
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
- Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
- Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

**Förklaringstext:**

WSP-vändskärsborr  
verktvgsfäste  
Slipad anliggningsyta  
Form ADB

**Användningsdata:**

**För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.**

**Passar till:**

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

för skaftdiameter D <sub>1</sub>	32 mm
Utvändig-Ø D	52 mm

utkragningslängd A-mått	75 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Fullhålsborrhållare

## Tillbehör

Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 32	309700 32
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50