

Garant**Verktøjshållare för vändskärsb. Form ADB, SK 50, för skaftdiameter D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301287 25
GTIN	4062406104993
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
- Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
- Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
- Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Förklaringstext:

WSP-vändskärsborr
verktøjgfäste
Slipad anliggningsyta
Form ADB

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	45 mm
för skaftdiameter D ₁	25 mm

utkragningslängd A-mått	70 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Fullhålsborrhållare

Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 25	309700 25
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50