

**Råämne Form A, BT 40, A-mått: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302889 250
GTIN	4062406105044
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Kona och krage härdade och slipade. Mjukt skaft för vidare bearbetning.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	250 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
Spännhylsa D ₁	63 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Produktslag	Råämne

Tillbehör

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
---------------------------------------	-----------

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40