

**Råämne Form A, SK 50, A-mått: 315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301302 315
GTIN	4062406105037
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Kona och krage härdade och slipade.

Material:

16 MnCr5

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	315 mm
Utvändig-Ø D	97 mm
Spännhylsa D ₁	97 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Produktslag	Råämne

Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
---	-----------

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50