

**Råämne Form A, BT 50, A-mått: 315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302891 315
GTIN	4062406105051
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Kona och krage härdade och slipade. Mjukt skaft för vidare bearbetning.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	97 mm
utkragningslängd A-mått	315 mm
Spännhylsa D ₁	97 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Produktslag	Råämne

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
---------------------------------------	-----------

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50