

**Råämne, HSK-A 63, A-mått: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307025 160
GTIN	4062406105068
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

- Kona och krage härdade och slipade.
- Mjukt skaft för fortsatt bearbetning.

**Användningsdata:**

För tillverkning av specialverktyg.

**Material:**

16MnCr5

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	63 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Produktslag	Råämne

---

## Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 63

309880 63