

Garant**Mellanhylsa, SK 40, Sula Längd×noggrannhet: 40/40****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 301272 40/40 |
| GTIN | 4062406105105 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**leveransinnehåll:**

Med inbyggd kopplingskruv för verktygsfästen enligt ISO 7388-1. (tidigare DIN 69871)

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| utkragningenslängd A-mått | 100 mm |
| Utvändig-Ø D | 63 mm |
| fäste | SK 40 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 15000 varv/minut |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Produktslag | Mellanhylsa |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40 | 309700 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308660 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm | 656050 200 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40 | 309680 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
| Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40 | 308700 40 |

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40

308795 40