

Garant**Mellanhylsa, SK 50, Sula Längd×noggrannhet: 50/40****Beställningsdata**

Ordernummer	301273 50/40
GTIN	4062406105112
Artikelklass	31A

Beskrivning**leveransinnehåll:**

Med inbyggd kopplingskrav för verktygsfästen enligt ISO 7388-1. (tidigare DIN 69871)

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	70 mm
utkragningenslängd A-mått	70 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 15000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Produktslag	Mellanhylsa

Tillbehör

Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50