

Garant**Verktvghållare för vändskärsb. Form ADB, BT 40, för skaftdiameter D1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303128 40
GTIN	4062406105181
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade.**
- **Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.**
- **Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.**
- **Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.**

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Reservskruvar nr 309907; 309908.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
för skaftdiameter D ₁	40 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Fullhålsborrhållare

Tillbehör

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40