

Garant**Verktøyghållare för vändskärsb., HSK-A 100, för skaftdiameter D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307007 20
GTIN	4062406105273
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Läget för låsskruven till den koniska försänkningen i vändskärsborret är förskjutet med 0,4 mm.

Vid åtdragning kläms medbringaren på vändskärsborrskaftet fast mot anliggningsytan.

Dessutom är anliggningsytans diameter större jämfört med konventionella verktyghållare.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reservskruvar nr 309907 och 309908.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	40 mm
för skaftdiameter D ₁	20 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Fullhålsborrhållare

Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 100	309880 100
-----------------------------	------------