

**Garant****Verktvghållare för vändskärsb. Form ADB, BT 50, för skaftdiameter D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303129 25
GTIN	4062406105204
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade.**
- **Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.**
- **Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.**
- **Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.**

**Användningsdata:****För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.****Passar till:**

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Reservskruvar nr 309907; 309908.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	45 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
för skaftdiameter D <sub>1</sub>	25 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Fullhålsborrhållare

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50