

Garant**Verktøjshållare för vändskärsb. Form ADB, BT 50, för skaftdiameter D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303129 32
GTIN	4062406105211
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade.**
- **Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.**
- **Vid åtdragningen pressas den förstörade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.**
- **Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.**

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Reservskruvar nr 309907; 309908.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	52 mm
för skaftdiameter D ₁	32 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Fullhålsborrhållare

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50