

**Garant****Verktøjshållare för vändskärsb., HSK-A 63, för skaftdiameter D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307005 32
GTIN	4062406105259
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Läget för låsskruven till den koniska försänkningen i vändskärsborret är förskjutet med 0,4 mm.

**Vid åtdragning kläms medbringaren på vändskärsborrskaftet fast mot anliggningsytan.**

**Dessutom är anliggningsytans diameter större jämfört med konventionella verktøjshållare.**

**Användningsdata:**

**För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.**

**Passar till:**

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reservskruvar nr 309907 och 309908.

**Teknisk beskrivning**

för skaftdiameter D <sub>1</sub>	32 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
Utvändig-Ø D	52 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Fullhålsborrhållare

---

## Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 63	309880 63
----------------------------	-----------