

**Garant****Verktøyghållare för vändskärsb., HSK-A 100, för skaftdiameter D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307007 25
GTIN	4062406105280
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Läget för låsskruven till den koniska försänkningen i vändskärsborret är förskjutet med 0,4 mm.

**Vid åtdragning kläms medbringaren på vändskärsborrskaftet fast mot anliggningsytan.**

**Dessutom är anliggningsytans diameter större jämfört med konventionella verktøyghållare.**

**Användningsdata:**

**För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.**

**Passar till:**

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reservskruvar nr 309907 och 309908.

**Teknisk beskrivning**

för skaftdiameter D <sub>1</sub>	25 mm
utkragningslängd A-mått	95 mm
Utvändig-Ø D	45 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Fullhålsborrhållare

---

## Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 100	309880 100
-----------------------------	------------