

**Garant****Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1: M10X75****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 301303 M10X75 |
| GTIN         | 4062406105396 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Koniskt utförande.

**Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

|   |            |
|---|------------|
| Utvändig-Ø D                            | 27 mm      |
| Ø D <sub>2</sub>                        | 18 mm      |
| Håldiameter D <sub>1</sub> tolerans IT6 | 10,5 mm    |
| gängaM                                  | M10×75     |
| L <sub>2</sub>                          | 5 mm       |
| utkragningslängd A-mått                 | 94 mm      |
| Effektiv längd L <sub>1</sub>           | 75 mm      |
| fäste                                   | SK 40      |
| Hållare norm                            | ISO 7388-1 |
| Form                                    | ADB        |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 20000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Hållare för fräs med gänga        |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Dragtappartätad passar för konor 40  | 308660 40  |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40  | 308795 40  |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40                     | 308806 40  |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40                             | 308802 40  |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40  | 308785 40  |
| ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40                                    | 309700 40  |
| Dragtappar Form A passar för konor 40  | 308600 40  |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40  | 308790 40  |
| Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M  | 308670 40M |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40  | 308605 40  |
| Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40  |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40  | 308650 40  |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40  | 308620 40  |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40  | 308760 40  |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40  | 308765 40  |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40                                 | 308615 40  |
| ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40   | 309680 40  |
| Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm                   | 656050 200 |
|  | 308801 40  |

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad  
passar för konor 40

|  |           |
|--|-----------|
| Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40 | 308700 40 |
|--|-----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
|--------------------------------------|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar<br>för konor 40 | 308625 40 |
|---|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar<br>för konor 40 | 308630 40 |
|--|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
|-------------------------------------|-----------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
|-------------------------------------|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
|---|-----------|