

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 40, G nga M \times L ngd L1:
M12X75****Best llningsdata**

Ordernummer	301303 M12X75
GTIN	4062406105457
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Koniskt utf rande.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Effektiv l�ngd L ₁	75 mm
H�lldiameter D ₁ tolerans IT6	12,5 mm
� D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
g�ngaM	M12 \times 75
Utv�ndig-� D	31 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	94 mm
f�ste	SK 40
H�llare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
	308820 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40	308700 40