

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 40, G nga M × L ngd L1:
M8X100****Best llningsdata**

Ordernummer	301303 M8X100
GTIN	4062406105358
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Koniskt utf rande.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningl ngd A-m tt: 119 mm

H ldiameter D₁ tolerans IT6: 8,5 mm

  D₂: 13 mm

Utv ndig-  D: 25 mm

Effektiv l ngd L₁: 100 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivning

Utv�ndig-� D	25 mm
g�ngaM	M8×100
utkragningl�ngd A-m�tt	119 mm
H�ldiameter D ₁ tolerans IT6	8,5 mm
L ₂	5 mm

Effektiv längd L_1	100 mm
$\varnothing D_2$	13 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A ($L_1 = 29 \text{ mm}$) passar för konor 40	308630 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A ($L_1 = 26 \text{ mm}$) passar för konor 40	308625 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
	308820 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40