

Garant**Verktvghållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1:
M12X100****Beställningsdata**

Ordernummer	301303 M12X100
GTIN	4062406105464
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Koniskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

gängaM	M12×100
Effektiv längd L ₁	100 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Håldiameter D ₁ tolerans IT6	12,5 mm
Utvändig-Ø D	33 mm
utkragningslängd A-mått	119 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40