

Garant**Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1:
M10X150****Beställningsdata**

Ordernummer	301303 M10X150
GTIN	4062406105419
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Koniskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	150 mm
utkragningslängd A-mått	169 mm
gängaM	M10×150
Håldiameter D ₁ tolerans IT6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Utvändig-Ø D	36,5 mm
L ₂	5 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40