

**Garant****Verktvghållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1:  
M10X50****Beställningsdata**

Ordernummer	301303 M10X50
GTIN	4062406105389
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Koniskt utförande.

**Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	50 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Utvändig-Ø D	23 mm
gängaM	M10×50
Håldiameter D <sub>1</sub> tolerans IT6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
utkragningslängd A-mått	69 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

## Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40

Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40