

## Platt magnet med hål, Neodym, Ø: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085932 16
GTIN	5012095608479
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

### Teknisk beskrivning

höjd	4,5 mm
Ø	16 mm
hål-Ø	3,5 mm
nominell vidhäftningskraft	75 N
maximal temperaturbeständighet	80 °C
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

