

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, BT 40, G nga M × Effektiv l ngd L1: M6X25****Best llningsdata**

Ordernummer	303139 M6X25
GTIN	4062406105648
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Alla skaft h rdbearbetade.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningl ngd A-m tt: 52 mm

H ldiameter D₁ tolerans IT6: 6,5 mm

  D₂: 10 mm

Utv ndig-  D: 13 mm

Effektiv l ngd L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivning

L ₂	5 mm
utkragningl�ngd A-m�tt	52 mm
Utv�ndig-� D	13 mm
Effektiv l�ngd L ₁	25 mm
H�ldiameter D ₁ tolerans IT6	6,5 mm

gängaM	M6x25
Ø D ₂	10 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40