

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, BT 40, G nga M \times Effektiv l ngd L1: M6X75****Best llningsdata**

Ordernummer	303139 M6X75
GTIN	4062406105662
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Alla skaft h rdbearbetade.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningsl ngd A-m tt: 102 mm

H lldiameter D_1 tolerans IT6: 6,5 mm

$\varnothing D_2$: 10 mm

Utv ndig- $\varnothing D$: 23 mm

Effektiv l ngd L_1 : 75 mm

L_2 : 5 mm

Teknisk beskrivning

Effektiv l�ngd L_1	75 mm
L_2	5 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	102 mm
Utv�ndig- $\varnothing D$	23 mm
g�ngaM	M6 \times 75

Håldiameter D ₁ tolerans IT6	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40