

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 12/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273756 12/1,5
GTIN	4045197720122
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**OBS!:**

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid  $t_{\max}$  (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Stickdjup $t_{\max}$	7,5 mm
Skruvar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funktionsbredd $L_4$	12 mm
Spårbredd w	1,5 mm
Huvudängd $L_1$	26 mm
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	12 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

---

**Tillbehör**

Kläm-skruv Typ 4

279815 4

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500