

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232271 48
GTIN	4062406105853
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mm

Effektiv längd L_1 : 97,5 mm

morsekona MK storlek: 5

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

morsekona MK storlek	5
Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Effektiv längd L_1	97,5 mm
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar