

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	232271 12
GTIN	4062406104504
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**Med raka spår.****OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 18,8 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX7

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX7
morsekona MK storlek	2
Diameterområde $D_c$	12 - 12,5 mm
Effektiv längd $L_1$	18,8 mm
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar