

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232271 13
GTIN	4062406105815
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd L_1 : 26 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

Spännskruvar	232990 TX8
Diameterområde D_c	13 - 17,5 mm
Effektiv längd L_1	26 mm
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar