



Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 13



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 232273 13 |
| GTIN | 4062406105938 |
| Artikelklass | 22G |

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

OBS!:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd L_1 : 63,5 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------------|
| Effektiv längd L_1 | 63,5 mm |
| morsekona MK storlek | 2 |
| Spännskruvar | 232990 TX8 |
| Diameterområde D_c | 13 - 17,5 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Utförande | 5×D |
| Skaft | Morsekona |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

