



Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 36



Beställningsdata

Ordernummer	232273 36
GTIN	4062406105969
Artikelklass	22G

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

OBS!:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c: 36 - 47 mm

Effektiv längd L₁: 209,5 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

morsekona MK storlek	4
Effektiv längd L ₁	209,5 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde D _c	36 - 47 mm
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

