

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 3×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232272 48
GTIN	4062406105914
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mm

Effektiv längd L_1 : 130,1 mm

morsekona MK storlek: 5

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde D_c	48 - 65 mm
morsekona MK storlek	5
Effektiv längd L_1	130,1 mm
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar