

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232275 13
GTIN	4062406106058
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Sänk matningsvärdena f med 10 % och v_c-värdena med 30 %.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c: 13 - 17,5 mm

Effektiv längd L₁: 156 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

Spännskruvar	232990 TX8
Diameterområde D _c	13 - 17,5 mm
Effektiv längd L ₁	156 mm
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

