

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232275 25
GTIN	4062406106072
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Sänk matningsvärdena f med 10 % och  $v_c$ -värdena med 30 %.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 25 - 35 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 300 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX15

**Teknisk beskrivning**

Diameterområde $D_c$	25 - 35 mm
Spännskruvar	232990 TX15
morsekona MK storlek	4
Effektiv längd $L_1$	300 mm
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

